



Figura similar

Datos de pedido

6SE6400-3TC05-4DD0

Número de pedido del cliente :

Nº. de pedido Siemens :

Número de oferta :

Nota :

Nº. de ítem :

Número de envío :

Proyecto :

Datos asignados

Tensión asignada 200,00 ... 480,00 V

Intensidad asignada 68,00 A

Pérdidas 0,197 kW

Datos mecánicos

Anchura 225,0 mm (8,86 in)

Altura 210,0 mm (8,27 in)

Profundidad 140,0 mm (5,51 in)

Grado de protección IP00

Peso neto 11,30 kg (24,91 lb)

Conexiones

Conexión de potencia Power Module

Tipo conexión plana para terminal de cable M6

Conexión de potencia motor

Tipo Conexión plana para terminal de cable M6

Longitud de cable a motor, máx.

3 AC 380 V -10 % ... 400 V

Apantallado 200 m

No apantallado 300 m

3 AC 401 V ... 480 V +10 %

Apantallado 200 m

No apantallado 300 m

Conexión PE

Tipo Tornillo M6