



Figura similar

Datos de pedido

6SE6400-4BD24-0FA0

Número de pedido del cliente :

Nº. de pedido Siemens :

Número de oferta :

Nota :

Nº. de ítem :

Número de envío :

Proyecto :

Datos asignados

Tensión circ. intermedio, máx. DC 900,0 V

Potencia asignada Pdb 4,000 kW

Potencia asignada max. 80,00 kW

Datos técnicos generales

Resistencia 8 Ω

Datos mecánicos

Grado de protección IP20 / UL open type

Peso neto 16,70 kg (36,82 lb)

Anchura 395,0 mm (15,55 in)

Altura 650,0 mm (25,59 in)

Profundidad 315,0 mm (12,40 in)

Conexiones

Conexión de potencia

Tipo Varilla roscada M6

Sección de conector 35,00 mm²

Conexión PE

Tipo Varilla roscada M6

Tipo en la caja Varilla roscada M6

Termostato

Tipo Contacto NC

Sección de conector 2,50 mm²