SIEMENS

Datenblatt 3NE8230-0MK

SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH1, In: 315 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, Stirnkennmelder

Ausführung	
Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	SITOR-Sicherungseinsatz
Ausführung des Produkts	mit Messerkontakten
Ausführung des Kennmelders	Stirnkennmelder
Ausführung des Schaltkontakts	mit Anschraublaschen, versilbert
Ausführung des Sicherungseinsatzes	SITOR, Bauform NH
Allgemeine technische Daten	
Baugröße des Sicherungssystems / gemäß DIN EN 60269-1	NH1
Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes	aR
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC/DC
Versorgungsspannung	
Versorgungsspannung	
● bei AC / Bemessungswert	690 V
● bei DC	440 V
Strom	
Betriebsstrom	
● bei 30 °C / Bemessungswert	315 A
● bei 40 °C / Bemessungswert	315 A
● bei 45 °C / Bemessungswert	315 A
● bei 50 °C / Bemessungswert	311,85 A
● bei 55 °C / Bemessungswert	305,61 A
● bei 60 °C / Bemessungswert	296,44 A
● bei AC / Bemessungswert	315 A
Produktdetails	
Produktbeschreibung	keine Unverwechselbarkeit
Zubehör / im Lieferumfang enthalten	Mit Messerkontakten, zum Einbau in NH-Sicherungsunterteile oder Lasttrennschalter
Mechanischer Aufbau	
Einbaulage	beliebig, vorzugsweise senkrecht
Nettogewicht	478 g
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur / während Betrieb	
● minimal	-20 °C
● maximal	50 °C
Umweltkategorie	-20 bis +50 bei 95% relativer Feuchte

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Sonstige

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Bestätigungen | UK-Konformitätser-klärung | Sonstige

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NE8230-0MK
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NE8230-0MK
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NE8230-0MK
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens





Typ	Maße							
	A	B	D	H	J	K	M	L
3NE88..-0MK	53	21	51,5	15	43	6	35	78,5
3NE82..-0MK	62,5	44	70,5	20	53	6	40	135
3NE83..-0MK	68	50	70,5	25	61	6	48	150

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

© Copyright Siemens

© Copyright Siemens