

Datos de pedido

6SL3202-0AE31-5SA0



Figura similar

Número de pedido del cliente :

Nº. de pedido Siemens :

Número de oferta :

Nota :

Nº. de ítem :

Número de envío :

Proyecto :

Datos asignados

Número de fases	3 AC
Tensión de red	380 ... 480 V
Intensidad asignada	150,0 A
Pérdidas	0,430 kW

Datos mecánicos

Grado de protección	IP00
Peso neto	63,00 kg
Anchura	350,0 mm
Altura	440,0 mm
Profundidad	305,0 mm

Conexiones

Conexión de potencia Power Module

Tipo	borne de tornillo
Sección de conector	150,00 mm ²

Conexión de potencia motor

Tipo	bornes de tornillo
Sección de conector	150,00 mm ²

Longitud de cable a motor, máx.

Apantallado	200 m
No apantallado	300 m

Conexión PE

Tipo	Tornillo M8
------	-------------