



Filterlüfter, Ausschnitt: B: 177 mm, H: 177 mm, RAL 7035, IP54, Luftstrom: 115 m³/h, Ue AC: 230 V

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Filterlüfter
Art der Lüftung	Entlüftung
Ausführung des Lüfters / Einschublüfter	Nein
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein
Allgemeine technische Daten	
A-bewerteter Schalleistungspegel / maximal	51 dB
aufgenommene Wirkleistung / Nennwert	20 W
Ausschnittbreite	177 mm
Ausschnitthöhe	177 mm
Betriebsdauer	27 500 h
Läuferdrehzahl / bei 50 Hz / Bemessungswert	2 650 1/min
Läuferdrehzahl / bei 60 Hz / Bemessungswert	3 100 1/min
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC
Betriebsspannung	
• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	230 V
• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	230 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP54
Strom	
aufgenommener Strom	
• minimal	0,11 A
Erscheinungsbild	
Farbe	lichtgrau
Produktdetails	
Produktbestandteil / Lüfter	Nein
Anzahl	
Anzahl der Ventilatoren	1
Mechanischer Aufbau	
Höhe	204 mm
Breite	204 mm
Tiefe	96 mm
Einbauort	Schaltschrankseitenwände, -tür, vertikal
Befestigungsart	Schnappbefestigung
Befestigungsart	
• 19-Zoll Einbau	Nein
• Wandmontage	Ja
Nettogewicht	1.03 kg

Material	Kunststoff
Umgebungstemperatur / während Betrieb	
<ul style="list-style-type: none"> • minimal • maximal 	-10 °C 55 °C

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2	E
--	---

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Sonstige
------------------------------------	------------------------------	-----------------

[Bestätigungen](#)



[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR6423-5LV30>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6423-5LV30>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6423-5LV30

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



