



Abbildung ähnlich

SIMATIC DP, Ethernet/IP Kopfbaugruppe für ET 200 PRO, max. 12 Peripheriemodule inkl. Motorstarter; keine F-Baugruppen, integrierter 2-Port-Switch inkl. Konfigurations-Tool (DVD)

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Ethernet/IP
Herstellerkennung (VendorID)	0008h
Geräteerkennung (DeviceID)	023Ah
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Eingangsstrom	
aus Versorgungsspannung 1L+, max.	400 mA
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	6 W
Adressbereich	
Adressiervolumen	
<ul style="list-style-type: none"> Eingänge Ausgänge 	255 byte 255 byte
Schnittstellenphysik	
M12-Port	
<ul style="list-style-type: none"> Autonegotiation Übertragungsgeschwindigkeit, max. 	Ja 100 Mbit/s
Alarmer/Diagnosen/Statusinformationen	
Diagnoseanzeige LED	
<ul style="list-style-type: none"> für Lastspannungsüberwachung Busfehler BF (rot) Sammelfehler SF (rot) Überwachung 24 V-Spannungsversorgung ON (grün) 	Ja Ja Ja Ja
Potenzialtrennung	
zwischen Rückwandbus und Elektronik	Ja
zwischen Versorgungsspannung und Elektronik	Ja
Isolation	
Isolation geprüft mit	DC 707 V (Type Test)
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP65/67
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
<ul style="list-style-type: none"> min. max. 	-25 °C 55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	

- min. -40 °C
- max. 70 °C

Maße	
Breite	135 mm
Höhe	130 mm
Tiefe	59,3 mm

Gewichte	
Gewicht, ca.	490 g

letzte Änderung: 31.01.2021 