



Unterspannungsauslöser DC 24V, mit 6 Klemmen für Leitungsschutzschalter 5SL4, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV (bei 5SU1 ist Griffverbinder 5ST3805-1 erforderlich)

Ausführung		
Produkt-Markename	SETRON	
Produkt-Bezeichnung	Unterspannungsauslöser	
Allgemeine technische Daten		
Schaltfunktion / ansprechverzögert/sofort schaltend	Nein	
Spannungsart / der Betriebsspannung / zur Betätigung	DC	
Steuerstromkreis		
Steuerspeisespannung		
<ul style="list-style-type: none"> • bei DC / Bemessungswert / minimal • bei DC / Bemessungswert / maximal 	24 V 24 V	
Eignung		
Eignung zur Integration		
<ul style="list-style-type: none"> • Motorschutzschalter • Überlastrelais 	Nein Nein	
Eignung zur Verwendung		
<ul style="list-style-type: none"> • Lastschalter • Leistungsschalter 	Nein Nein	
Anzahl der Öffner	0	
Anzahl der Schließer	0	
Anzahl der Wechsler	0	
Anschlüsse		
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss	
Mechanischer Aufbau		
Höhe	90 mm	
Tiefe	70 mm	
Nettogewicht	111 g	
allgemeine Produktzulassung		
	Konformitätserklärung	Sonstige

[Bestätigungen](#)

[Sonstige](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)



[Sonstige](#)

Sonstige

Railway

[Umweltbestätigung](#)

[Schwingen / Schocken](#)

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=5ST3042>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3042>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=5ST3042

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>





