

Schutzhaube für OP 77A, OP 77B Menge: siehe technische Daten



Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Schutzhaube
Aufbauart/Montage	
Hochkanteinbau (Portraitformat) möglich	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP65
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	95 %
Mechanik/Material	
Material	
• Kunststoff	Ja
Maße	
Breite	178,6 mm
Höhe	214,6 mm
Dicke	7,8 mm
Einbauausschnitt, Breite	135 mm
Einbauausschnitt, Höhe	171 mm
Gewichte	
Gewicht (ohne Verpackung)	750 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	
• Teile pro Stück	2; 2 Deckrahmen, 2 Grundrahmen, 2 Schutzhauben
Sonstiges	
Handelsware	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	für OP 77A, OP 77B
Nutzbar in folgenden Produkten	

- Produkt 1
- Produkt 2
- Produkt 3

[6AV6641-0BA11-0AX0](#)

[6AV6641-0BA11-0AX1](#)

[6AV6641-0CA01-0AX0](#)

letzte Änderung:

16.01.2021 