

Schutzhaube für OP 177B Menge: siehe technische Daten



Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Schutzhaube
Aufbauart/Montage	
Hochkanteinbau (Portraitformat) möglich	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP65
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	95 %
Mechanik/Material	
Material	
• Kunststoff	Ja
Maße	
Breite	274,3 mm
Höhe	243,26 mm
Dicke	7,8 mm
Einbauausschnitt, Breite	229 mm
Einbauausschnitt, Höhe	196 mm
Gewichte	
Gewicht (ohne Verpackung)	750 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	
• Teile pro Stück	2; 2 Deckrahmen, 2 Grundrahmen, 2 Schutzhauben
Sonstiges	
Handelsware	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	für OP177B
Nutzbar in folgenden Produkten	

- Produkt 1
- Produkt 2
- Produkt 3
- Produkt 4

[6AV6642-0DC01-1AX0](#)

[6AV6642-0DA01-1AX0](#)

[6AV6642-0DC01-1AX1](#)

[6AV6642-0DA01-1AX1](#)

**letzte Änderung:**

16.01.2021 