



Abbildung ähnlich

SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90°  
Kabelabgang, 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT), Schneidklemmtechnik Fast-Connect, mit PG-Buchse 100 Stück je Verpackungseinheit

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	PROFIBUS-Stecker
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	60 °C
Mechanik/Material	
Ausführung des Gehäuses	Kunststoff
Maße	
Breite	15,8 mm
Höhe	59 mm
Tiefe	35,6 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	10 g
letzte Änderung:	18.12.2020 