



DELTA i-system Zeitschaltuhr Laufzeit 15min 250V 16A 2-polig abschaltbar für Schraubbefestigung titanweiß, 55x 55mm

Ausführung		
Produkt-Markename	SENTRON	
Ausführung der Schaltfunktion	Aus 2-polig	
Ausführung der Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte	
Allgemeine technische Daten		
Oberflächenbearbeitung	sonstige	
Werkstoff	Duroplast	
Betriebsspannung / Nennwert	250 V	
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP20	
Schaltvermögen		
Schaltvermögen Strom	16 A	
Verlustleistung		
Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol	3 500 W	
Hauptstromkreis		
Betriebsstrom / Bemessungswert	16 A	
Einstellbare Parameter		
einstellbare Zeit		
• Anfangswert	0,5 min	
• Endwert	15 min	
Erscheinungsbild		
Erscheinungsbild	glänzend	
RAL-Farbnummer	RAL 9010	
Farbe	weiß	
Produktdetails		
Anzahl der Öffner	0	
Anzahl der Schließer	2	
Anzahl der Wechsler	0	
Produkteigenschaft		
• halogenfrei	Ja	
• transparent	Nein	
Mechanischer Aufbau		
Befestigungsart	Unterputz	
Nettogewicht	173 g	
Material / des Gehäuses	Kunststoff	
<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>Konformitätserklärung</b>	<b>Sonstige</b>

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TT1011>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TT1011>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5TT1011](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT1011)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



