SIEMENS

Datenblatt 3RT2924-5AP01

Magnetspule für Schütze 7,5 kW AC 230 V, 50 Hz, für Motorschütze, Baugröße S0, Schraubanschluss

Allgemeine technische Daten	
Produkt-Markenname	SIRIUS
Produkt-Bezeichnung	Magnetspule
Steuerstromkreis	
Spannungsart der Steuerspeisespannung	AC
Verlustleistung [V·A] der Magnetspule bei AC typisch	7,6 VA
Steuerspeisespannung	
● 1 bei AC	
— bei 50 Hz Bemessungswert	230 V
Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung Bemessungswert der Magnetspule bei AC	
● bei 50 Hz	0,8 ... 1,1
● bei 60 Hz	0,85 ... 1,1

Approbationen/ Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	Marine / Schiffbau
Bestätigungen	RCM	EG-Konf.	UK-Konformitätserklärung

Marine / Schiffbau	Sonstige
DNV, RMRS	Bestätigungen, VDE

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
https://www.siemens.de/ic10
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RT2924-5AP01
CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RT2924-5AP01
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT2924-5AP01
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2924-5AP01&lang=de

letzte Änderung: 23.12.2020

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens