

Produkttyp-Bezeichnung

Produktbeschreibung

SpliT Connect M12 Jack

M12 Jack A-kodiert

PROFIBUS PA SpliTConnect M12 Jack, Anschlusselement zum direkten Anschluss von PB PA-Feldgeräten mit M12-Schnittstelle an PB FC 1
Packung=5 Stück.



Übertragungsrate

Übertragungsrate

- bei PROFIBUS PA

31,25 kbit/s

Schnittstellen

Anzahl der elektrischen Anschlüsse

- für PROFIBUS-Leitungen

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses

- für PROFIBUS-Leitungen

integrierte Schneid-/Klemmkontakte

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

- während Betrieb
- während Lagerung
- während Transport

-40 ... +85 °C

-40 ... +85 °C

-40 ... +85 °C

Schutzart IP

IP67

Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile / allgemein

Produkteigenschaft

- siliconfrei

Ja

Weitere Informationen / Internet-Links

Internet-Link

- zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool
- zur Webseite: Industrielle Kommunikation
- zur Webseite: Industry Mall
- zur Webseite: Information and Download Center
- zur Webseite: Bilddatenbank
- zur Webseite: CAX-Download-Manager
- zur Webseite: Industry Online Support

<http://www.siemens.com/tia-selection-tool>

<http://www.siemens.com/simatic-net>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

letzte Änderung:

30.06.2021