

# IRIScan™ Desk 5

## ¡Escanee sus documentos en un abrir y cerrar de ojos!

Escanee cualquier tipo de documento o libro: contratos, facturas, recibos, planos, periódicos, revistas... ¡sin cortarlos ni dañarlos!

Esta cámara escáner le ahorrará tiempo y esfuerzos. Le permite escanear fácilmente no solo revistas y libros, sino también todo tipo de material encuadernado en carpetas, espirales o archivadores. Solo tiene que pasar la página y escanear con la función de detección de página automática.

Función de enderezamiento automático y eliminación de huellas: solo tiene que colocar el libro bajo la cámara, abrirlo y sujetar ambos extremos con los dedos. La página se aplanará mientras se esté reconociendo y las huellas se recortarán del resultado final. Su archivo aparecerá siempre totalmente recto y sin huellas.

El software IRIScan Desk también incorpora un potente motor de OCR que convierte documentos escaneados en PDF y formatos Excel, Word y Txt editables. ¡Se acabó la tediosa tarea de volver a introducir datos manualmente!

¡Descubra una nueva forma de digitalizar libros y documentos!

### Características principales

- **Diseño portátil:** con su brazo flexible y su estructura ligera, resulta ideal para su uso en el hogar y la oficina o cuando está de viaje.
- **Alimentación por USB "plug and play":** no se requiere adaptador de corriente externo.
- **Escanado en un clic:** solo se necesitan unos pocos segundos para completar el proceso de escaneado.
- **Disparador con temporizador automático:** escanee automáticamente después de ajustar el intervalo de disparo en 3/5 o 7 segundos. El ahorro de tiempo es considerable al escanear grandes volúmenes de archivos y documentos.
- **Detección automática** de documentos: solo tiene que colocar un documento sobre la superficie de escaneado y se detectará y recortará automáticamente.
- **Digitalice libros** rápidamente y exporte al formato Epub o PDF antes de leerlos directamente en su dispositivo electrónico favorito:
  - Sensor de detección de paso de página automático
  - Tecnología de aplanado de imágenes curvas en libros
  - Eliminación de huellas desde la función de imagen
  - Detección de cubierta delantera y trasera
- **Calidad de imagen excepcional:** captura el más mínimo detalle y el texto más pequeño de cualquier documento impreso.
- **Procesamiento avanzado de imágenes**
  - Recorte y enderezamiento automático
  - Relleno de bordes automático de documentos dañados

### Guía de referencia rápida

Nombre del producto	IRIScan™ Desk 5
Referencia	459524
Código EAN	5420079900820
Código UPC-A	765010744985
Código de aduana	847190



Información de la caja	
Dimensiones de la caja (al. x an. x pr.)	14x 40 x14 cm (5.5 x 15.74 x5.5 in)
Peso de la caja	Aprox. 1,37kg
Idiomas de la caja	Alemán, árabe, español, francés, inglés, italiano, neerlandés, portugués y ruso
Contenido de la caja	Cámara escáner • Cable USB • ScanPad • Guía de inicio rápido

Especificaciones del escáner	
Tecnología de escaneado	Sensor CMOS de 8 megapíxeles
Resolución máxima	3264 x 2448 píxeles
Tamaño del documento	A4 (297 x 210 mm/Horizontal)
Velocidad de escaneado	1,5 segundos por página en modo de color 30 ppm
Luces LED integradas:	4 uds.
Resolución de salida	300 ppp
Nivel de salida	Color / Blanco y negro / Escala de grises
Interfaz / Controladores	1 USB 2.0 de tipo B (para conexión PC) 1 USB 2.0 de Tipo A (para extensión USB)
Alimentación	5 V con alimentación por USB
Formatos de salida	Documento: JPG, PDF (imagen), PDF (con posibilidades de búsqueda), PDF (texto), Word, Txt, Excel Libro electrónico: EPUB
Dimensiones (al. x an. x pr.)	Tamaño plegado: 267 (al.) x 85 (an.) x 75 (pr.) mm/(10,5 x 3,34 x 2,95 Tamaño en funcionamiento: 267 (al.) x 85 (an.) x 221 (pr.) mm/(10,5 x 3,34 x 8
Peso	700 g/1,71 libras
Volumen de escaneado diario recomendado	Hasta 500 páginas cada día

## Requisitos mínimos

### Paquete de software para Windows®

- CPU: Intel® Core 2 Duo o superior
- Tarjeta gráfica: Intel® estándar o superior con 512 VRAM
- Memoria RAM: 2 GB
- Espacio en disco duro: 2 GB
- USB: Puerto USB 2.0
- Sistema operativo Windows®: Windows® 7, 8, 10

El software y las guías del usuario no se incluyen en la caja y pueden descargarse en:  
[www.irislink.com/start](http://www.irislink.com/start)



Document to Knowledge™

A CANON COMPANY

**Canon**  
CANON GROUP

© Copyright 2019 IRIS s.a.  
Reservados todos los derechos en todo el mundo. I.R.I.S., los nombres de los productos de I.R.I.S., los logotipos de I.R.I.S. y los logotipos de los productos de I.R.I.S. son marcas comerciales de I.R.I.S. El resto de los productos y nombres mencionados en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

