


KERN CP200-3P2

Célula de pesaje single point de aluminio



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	200 kg
Clase OIML:	C3
Combined Error:	0,023 %
Load cell connection:	4-Leiter
Resolution Load cell â Verifiable:	3000 e
Valor característico nominal:	2
Y value:	10000

Condiciones ambiente

Temperatura ambiental mínima:	-35 °C
Temperatura máxima de uso:	65 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C
Temperatura mínima de uso:	-10 °C

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	160 x 105 x 110 mm
Peso bruto:	611 g
Peso neto:	557 g
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones (AxPxA):	150 x 35 x 40 mm
Dimensiones del plato de pesaje (AxPxA):	400 x 400 x 0 mm
Longitud del cable:	2 m