

# KERN CB 1500-3Q2

Biegestabwägezellen aus rostfreiem Stahl

**KERN**<sup>®</sup>



## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	1,500 t
Clase OIML:	C2
Combined Error:	0,017 %
Load cell connection:	4-Leiter
Resolution Load cell â Verifiable:	2000 e
Valor característico nominal:	2
Y value:	10000

## Condiciones ambiente

Temperatura ambiental mínima:	-30 °C
Temperatura máxima de uso:	70 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C
Temperatura mínima de uso:	-10 °C

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	250 x 155 x 60 mm
Peso bruto:	714 g
Peso neto:	600 g
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

## Diseno

Longitud del cable:	3 m
---------------------	-----

## Piktogramme

### STANDARD

