

# KERN CB500-3Q1

Biegestabwägezellen aus rostfreiem Stahl



## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	500 kg
Clase OIML:	C3
Combined Error:	0,017 %
Load cell connection:	4-Leiter
Resolution Load cell â Verifiable:	3000 e
Valor característico nominal:	2
Y value:	10000

## Condiciones ambiente

Temperatura ambiental mínima:	-30 °C
Temperatura máxima de uso:	70 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C
Temperatura mínima de uso:	-10 °C

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	250 x 155 x 60 mm
Peso bruto:	571 g
Peso neto:	500 g
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

## Diseno

Longitud del cable:	3 m
---------------------	-----

## Piktogramme

### STANDARD

