

KERN TGD50-3CS05

Balanza de bolsillo compacta pesa quilates para pesar con precisión joyería y piedras preciosas



Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificado DAkkS: 963-127

Categoría

Categoría: Balanzas

Product Group: Balanza de bolsillo

Embalaje & expedición

Peso bruto: 2,215 kg

Peso neto: 980 g

Plazo de entrega: 24 h

Tipo de envío: Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX): 96 x 149 x 36 mm

Material carcasa: Plástico

Material de plato de pesaje: acero inoxidable

Nivel de burbuja: si

Pies de tornillos girante: si

Superficie de pesaje (d): 65

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]: 50 g

Intervalo de estabilización en condiciones de labo: 3 s

Lectura [d]: 1 mg

Linealidad: 3 mg

Peso recomendado para ajuste: 50 g (F2)

Posibilidades de ajuste: Ajuste con pesa externa

Rango de tara: 50 g

Reproducibilidad: 3 mg

Resolución: 50000

Sistema de pesaje: Bandas extensométricas

Tiempo de calentamiento: 2 h

Unidades de pesaje: ct dwt g gn oz ozt

Indicación

Dígitos de alto de pantalla: 2 cm

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima: 80 %

Humedad ambiental mínima: 15 %

Temperatura ambiental mínima: 5 °C

Temperatura máxima de uso: 35 °C

Suministro energético

Batterij: 4x1.5 V AAA

Tiempo de funcionamiento: 150 h