

KERN HCD60K-2

Balanza de colgar de alta resolución para cargas de hasta 300 kg



Condiciones ambiente

| | |
|-------------------------------|-------|
| Humedad ambiental máxima: | 80 % |
| Temperatura ambiental mínima: | 5 °C |
| Temperatura máxima de uso: | 40 °C |

Suministro energético

| | |
|---------------------------|------------|
| Baterij: | 4x1.5 V AA |
| Tiempo de funcionamiento: | 100 h |

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-249

| | |
|--------------------|----------|
| Certificado DAkkS: | 963-129H |
|--------------------|----------|

Categoría

| | |
|----------------|-----------------|
| Categoría: | Balanzas |
| Product Group: | Balanza de grãa |

Embalaje & expedición

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Dimensiones embalaje (AxPxA): | 285 x 225 x 140 mm |
| Peso neto: | 950 g |
| Plazo de entrega: | 24 h |
| Tipo de envío: | Servicio de paquetería |

Diseno

| | |
|--|--------------------|
| Dimensiones carcasa (AxPxA): | 150 x 79 x 97 mm |
| Dimensiones del aparato indicador (AxPxA): | 150 x 79 x 97,7 mm |
| Dimensiones totales (AxPxA): | 150 x 276 x 79 mm |
| Material carcasa: | Plástico |

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Sistema de medición

| | |
|---|-------------------------|
| Campo de pesaje [Max]: | 60 kg |
| Intervalo de estabilización en condiciones de labo: | 2 s |
| Lectura [d]: | 20 g |
| Linealidad: | 40 g |
| Peso recomendado para ajuste: | 50 kg (M1) |
| Posibilidades de ajuste: | Ajuste con pesa externa |
| Precisión (el [Max]): | 0,200 % |
| Reproducibilidad: | 20 g |
| Resolución: | 3000 |
| Sistema de pesaje: | Bandas extensométricas |
| Tiempo de calentamiento: | 10 min |
| Unidades de pesaje: | kg lb N |

Indicación

| | |
|------------------------------|----------|
| Dígitos de alto de pantalla: | 2,800 cm |
|------------------------------|----------|

Funciones

| | |
|--------------------|----|
| Función Data Hold: | si |
|--------------------|----|