

KERN MGD 100K-1S05



Un aspecto elegante combinado con un plato de pesaje de vidrio plano y estable para poder acceder de forma fácil y la máxima seguridad.



Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	330 x 330 x 160 mm
n/a:	3091
Peso bruto:	2,800 kg
Peso neto:	7,500 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones del plato de pesaje (AxPxA):	300 x 300 x 19 mm
Dimensiones totales (AxPxA):	300 x 300 x 19 mm
Superficie de pesaje (AxP):	300 x 300 mm

Piktogramme

STANDARD



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	180 kg
Intervalo de estabilización en condiciones de labo:	2 s
Lectura [d]:	100 g
Linealidad:	1 kg
Posibilidades de ajuste:	No es posible realizar el ajuste
Precisión (el [Max]):	0,500 %
Reproducibilidad:	1 kg
Resolución:	1800
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min
Unidades de pesaje:	kg lb

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	4 cm
------------------------------	------

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Humedad ambiental mínima:	5 %
Temperatura ambiental mínima:	-10 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

Suministro energético

Tiempo de funcionamiento:	100 h
---------------------------	-------

Categoría

Product Group:	Balanza pesapersonas de suelo
----------------	-------------------------------