

KERN TGC 1K-3S05

Balanza de bolsillo plana con amplia superficie de pesaje y práctico platillo de tara



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	1 kg
Intervalo de estabilización en condiciones de labo:	2 s
Lectura [d]:	1 g
Linealidad:	6 g
Peso recomendado para ajuste:	750 g (M3)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Rango de tara:	1 kg
Reproducibilidad:	3 g
Resolución:	1000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min
Unidades de pesaje:	ct dwt g gn oz ozt

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	1,200 cm
------------------------------	----------

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	90 %
Humedad ambiental mínima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	0 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

Suministro energético

Baterij:	2xCR2032
Tiempo de funcionamiento:	33 h

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificado DAkkS:	963-127
--------------------	---------

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de bolsillo

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	100 x 130 x 16,5 mm
n/a:	3091
Peso bruto:	318 g
Peso neto:	750 g
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX):	100 x 130 x 18 mm
Material carcasa:	Plástico
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Superficie de pesaje (d):	81

Piktogramme

STANDARD



OPTION

