

KERN TGC 150-2S05

Balanza de bolsillo plana con amplia superficie de pesaje y práctico platillo de tara



Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de bolsillo

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	100 x 130 x 16,5 mm
n/a:	3091
Peso bruto:	306 g
Peso neto:	750 g
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX):	100 x 130 x 18 mm
Material carcasa:	Plástico
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Superficie de pesaje (d):	81

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	150 g
Intervalo de estabilización en condiciones de labo:	2 s
Lectura [d]:	10 mg
Linealidad:	300 mg
Peso recomendado para ajuste:	50 g (M2); 100 g (M2)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Precisión (el [Max]):	0,200 %
Rango de tara:	150 g
Reproducibilidad:	200 mg
Resolución:	15000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	30 min
Unidades de pesaje:	ct dwt g gn oz ozt

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	1,200 cm
------------------------------	----------

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	90 %
Humedad ambiental mínima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	0 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

Suministro energético

Batterij:	2xCR2032
Tiempo de funcionamiento:	33 h

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificado DAkKS: 963-127