

KERN HCD100K-2D

Balanza de colgar de alta resolución para cargas de hasta 300 kg



Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	5 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

Suministro energético

Baterij:	4x1.5 V AA
Tiempo de carga:	14 h
Tiempo de funcionamiento:	100 h

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-249

Certificado DAkkS: 963-129H

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de grãa

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	225 x 290 x 140 mm
Peso bruto:	1,393 kg
Peso neto:	1,048 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX):	150 x 79 x 97 mm
Dimensiones del aparato indicador (AxPxX):	150 x 79 x 97,7 mm
Dimensiones totales (AxPxX):	150 x 276 x 79 mm
Material carcasa:	Plástico

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	60 kg 150 kg
Intervalo de estabilización en condiciones de labo:	2 s
Lectura [d]:	20 g 50 g
Linealidad:	40 g 100 g
Peso recomendado para ajuste:	100 kg (M1)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Precisión (el [Max]):	0,200 %
Reproducibilidad:	20 g 50 g
Resolución:	3 3.000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min 10 min
Unidades de pesaje:	kg lb N

Indicación

Dígitos de alto de pantalla: 2,800 cm

Funciones

Función Data Hold: si