

KERN MPK200K-1P



Balanza pesapersonas con trípode para un manejo cómodo, ergonómico y optimizado.



Lectura [d]:	100 g
Linealidad:	1 kg
Peso recomendado para ajuste:	250 kg (M1)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Reproducibilidad:	100 g
Resolución:	2500
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min
Unidades de pesaje:	kg lb

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2,800 cm
------------------------------	----------

Funciones

Función Data Hold:	si
--------------------	----

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Humedad ambiental mínima:	5 %
Temperatura ambiental mínima:	10 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

Suministro energético

Baterij:	4x1.5 V AA
Tiempo de funcionamiento:	20 h

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-249

Certificado DAkkS:	963-129
--------------------	---------

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza pesapersonas de suelo

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	445 x 1003 x 145 mm
Peso bruto:	6,400 kg
Peso neto:	3,800 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Altura del soporte:	90 cm
Dimensiones carcasa (AxPxA):	350 x 370 x 960 mm
Dimensiones del aparato indicador (AxPxA):	190 x 73 x 27,5 mm
Dimensiones del plato de pesaje (AxPxA):	350 x 350 x 45 mm

Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	250 kg
Intervalo de estabilización en condiciones de labo:	2 s

KERN MPK200K-1P



Balanza pesapersonas con trípode para un manejo cómodo, ergonómico y optimizado.

Dimensiones totales (AxPxA): 350 x 420 x 955 mm

Material de plato de pesaje: Plástico

Superficie de pesaje (AxP): 350 x 350 mm

Piktogramme

STANDARD

