

KERN HDB10K10N

Praktisch, preiswert und stets griffbereit

KERN®



Funciones

Función Data Hold: si

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima: 90 %

Temperatura ambiental mínima: 5 °C

Temperatura máxima de uso: 35 °C

Suministro energético

Tiempo de funcionamiento: 180 h

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificado DAkkS: 963-128H

Categoría

Categoría: Balanzas

Product Group: Balanza de colgar

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA): 70 x 150 x 225 mm

Peso bruto: 400 g

Peso neto: 200 g

Plazo de entrega: 24 h

Tipo de envío: Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxA): 70 x 25 x 105 mm

Dimensiones totales (AxPxA): 195 x 70 x 25 mm

Material carcasa: Plástico

Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]: 10 kg

Intervalo de estabilización: 2 s

Lectura [d]: 10 g

Linealidad: 30 g

Peso recomendado para ajuste: 10 kg (M1)

Posibilidades de ajuste: Ajuste con pesa externa

Precisión (el [Max]): 0,005

Reproducibilidad: 10 g

Resolución: 1000

Sistema de pesaje: Bandas extensométricas

Tiempo de calentamiento: 10 min

Unidades de pesaje: kg lb N

Indicación

Dígitos de alto de pantalla: 1,200 cm