

KERN CFS50K-3



Balanza cuentapiezas profesional de alta resolución con 100 espacios de memoria para artículos e interfaz de segundas balanzas, resolución de conteo de hasta 75.000 puntos.



Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Humedad ambiental mínima:	0 %
Temperatura ambiental mínima:	0 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

Suministro energético

Acumulador:	Rchrg. battery optional
Fuente de alimentación/adaptador incluido:	CH EURO UK US
Tensión de entrada:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Tiempo de carga:	14 h
Tiempo de funcionamiento:	70 h
Tiempo de funcionamiento:	40 h

Servicio

Alineación en el lugar de instalación:	961-248
Certificado DAkkS:	963-128

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza cuentapiezas

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	470 x 440 x 205 mm
Peso bruto:	5,900 kg
Peso neto:	4,400 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones aparato (AxPxX):	320 x 350 x 125 mm
Dimensiones carcasa (AxPxX):	375 x 350 x 130 mm
Dimensiones totales (AxPxX):	375 x 350 x 130 mm
Material carcasa:	Plástico
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Nivel de burbuja:	si
Pies de tornillos girante:	si
Superficie de pesaje (AxP):	370 x 240 mm

Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	50 kg
Intervalo de estabilización en condiciones de labo:	2 s
Lectura [d]:	1 g
Linealidad:	2 g
Peso recomendado para ajuste:	50 kg (F2)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Rango de tara:	50 kg
Reproducibilidad:	1 g
Resolución:	50000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	2 h
Unidades de pesaje:	kg lb

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2 cm
------------------------------	------

Contaje

Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Laboratorio):	1 g
Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Normal):	10 g
Referentiegewich:	si
Resolución de contaje:	50000

Funciones

Función de contaje:	si
Función de conversión:	si
Función de memoria de sumas:	si
Función PRE-TARE:	si
Pesaje con rango de tolerancia:	si

KERN CFS50K-3



Balanza cuentapiezas profesional de alta resolución con 100 espacios de memoria para artículos e interfaz de segundas balanzas, resolución de conteaje de hasta 75.000 puntos.

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

