

KERN EMB 3000-1

Balanza de laboratorio para principiantes con fantásticas prestaciones de pesaje



Sistema de medición

| | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Campo de pesaje [Max]: | 3 kg |
| Intervalo de estabilización en condiciones de labo: | 3 s |
| Lectura [d]: | 100 mg |
| Linealidad: | 300 mg |
| Peso recomendado para ajuste: | 3 kg (M1) |
| Posibilidades de ajuste: | Ajuste con pesa externa |
| Reproducibilidad: | 100 mg |
| Resolución: | 30000 |
| Sistema de pesaje: | Bandas extensométricas |
| Tiempo de calentamiento: | 2 h |
| Unidades de pesaje: | dwt g oz zt |

Indicación

| | |
|------------------------------|----------|
| Dígitos de alto de pantalla: | 1,500 cm |
|------------------------------|----------|

Funciones

| | |
|---------------------|----------|
| Pesajes inferiores: | Corchete |
|---------------------|----------|

Condiciones ambiente

| | |
|-------------------------------|-------|
| Humedad ambiental máxima: | 80 % |
| Temperatura ambiental mínima: | 5 °C |
| Temperatura máxima de uso: | 35 °C |

Suministro energético

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Acumulador: | Rchrg. battery optional |
| Fuente de alimentación: | Adaptador de red |
| Pila: | 9 V Block |
| Tiempo de carga: | 10 h |
| Tiempo de funcionamiento: | 50 h |
| Tiempo de funcionamiento: | 12 h |

Servicio

| | |
|----------------------------------------|---------|
| Alineación en el lugar de instalación: | 961-247 |
| Certificado DAkkS: | 963-127 |

Categoría

| | |
|----------------|--------------------|
| Categoría: | Balanzas |
| Product Group: | Balanza de colegio |

Embalaje & expedición

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Dimensiones embalaje (AxPxX): | 265 x 207 x 116 mm |
| Peso bruto: | 690 g |
| Peso neto: | 520 g |
| Plazo de entrega: | 24 h |
| Tipo de envío: | Servicio de paquetería |

Diseno

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Dimensiones carcasa (AxPxX): | 170 x 245 x 39 mm |
| Material carcasa: | Plástico |
| Material de plato de pesaje: | Plástico |
| Superficie de pesaje (d): | 150 |

Piktogramme

STANDARD



OPTION

