

# KERN EOB300K100XL



Balanza de paquetes universal con placa de pesaje robusta de acero inoxidable - también con plataforma XL y amplios rangos de pesaje



Pila:	4x1.5 V AA
Tensión de entrada:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Tiempo de funcionamiento:	60 h

## Servicio

Alineación en el lugar de instalación: 961-249

Certificado DAkkS: 963-129

## Categoría

Categoría: Balanzas

Product Group: Balanza de plataforma

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX): 1015 x 565 x 85 mm

Peso bruto: 18,100 kg

Peso neto: 17,100 kg

Plazo de entrega: 24 h

Tipo de envío: Servicio de paquetería

## Diseno

Dimensiones del aparato indicador (AxPxX): 235 x 114 x 51 mm

Dimensiones del plato de pesaje (AxPxX): 950 x 500 x 58 mm

Longitud del cable del aparato indicador: 2,700 m

Material carcasa: plástico

Material de plato de pesaje: acero inoxidable

Pies de tornillos girante: si

Superficie de pesaje (AxP): 950 x 500 mm

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]: 300 kg

Intervalo de estabilización en condiciones de labo: 3 s

Lectura [d]: 100 g

Linealidad: 200 g

Peso recomendado para ajuste: 200 kg (M2)

Posibilidades de ajuste: Ajuste con pesa externa

Rango de tara: 300 kg

Reproducibilidad: 100 g

Resolución: 3000

Sistema de pesaje: Bandas extensométricas

Tiempo de calentamiento: 10 min

Unidades de pesaje: kg lb

## Indicación

Dígitos de alto de pantalla: 2,500 cm

## Funciones

Función Data Hold: si

Pesaje sin sacudidas (Programa de pesaje animales): si

## Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima: 80 %

Temperatura ambiental mínima: 5 °C

Temperatura máxima de uso: 35 °C

## Suministro energético

Fuente de alimentación: Adaptador de red

Fuente de alimentación/adaptador incluido: CH EURO UK US