

KERN HFB 600K200

La alternativa profesional hasta 600 kg con indicación secundaria posterior

KERN®



Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2,500 cm
Se puede usar una pantalla adicional:	no

Funciones

Función Data Hold:	si
--------------------	----

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	85 %
Humedad ambiental mínima:	0 %
Temperatura ambiental mínima:	0 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

Suministro energético

Fuente de alimentación:	Adaptador de red
Fuente de alimentación/adaptador incluido:	CH EURO UK
Pila:	1x12V Type 23A
Tensión de entrada:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Tiempo de carga:	14 h
Tiempo de funcionamiento:	30 h
Tiempo de funcionamiento:	20 h

Servicio

Alineación en el lugar de instalación:	961-250
--	---------

Certificado DAkkS:	963-130H
--------------------	----------

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de grÃ"a

Embalaje & expedici3n

Dimensiones embalaje (AxPxX):	255 x 435 x 205 mm
n/a:	2800
Peso bruto:	3,200 kg
Peso neto:	2,250 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envÃo:	Servicio de paqueterÃa

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX):	163 x 126 x 158,5 mm
Dimensiones del aparato indicador (AxPxX):	163 x 126 x 390 mm
Dimensiones totales (AxPxX):	160 x 120 x 395 mm
Material carcasa:	PlÃstico

Sistema de medici3n

Campo de pesaje [Max]:	600 kg
Intervalo de estabilizaci3n en condiciones de labo:	2 s
Lectura [d]:	200 g
Linealidad:	400 g
Peso recomendado para ajuste:	600 kg (M3)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Precisi3n (del [Max]):	0,200 %
Rango de tara:	-600 kg
Reproducibilidad:	200 g
Resoluci3n:	3000
Sistema de pesaje:	Bandas extensom3tricas
Tiempo de calentamiento:	10 min
Unidades de pesaje:	kg lb


KERN HFB 600K200

La alternativa profesional hasta 600 kg con indicación secundaria posterior



Piktogramme

STANDARD



OPTION

