

KERN ECE20K-2N

Plana, móvil y sin complicaciones

KERN®



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	20 kg
Intervalo de estabilización en condiciones de labo:	2 s
Lectura [d]:	10 g
Linealidad:	40 g
Peso recomendado para ajuste:	10 kg (M3)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Reproducibilidad:	10 g
Resolución:	2000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min
Unidades de pesaje:	kg

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2,100 cm
------------------------------	----------

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	5 °C
Temperatura máxima de uso:	35 °C

Suministro energético

Acumulador:	Rchrg. battery optional
Fuente de alimentación:	Adaptador de red
Pila:	6x1.5 V AA
Tensión de entrada:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Tiempo de carga:	10 h
Tiempo de funcionamiento:	30 h
Tiempo de funcionamiento:	100 h

Servicio

Alineación en el lugar de instalación:	961-248
Certificado DAkkS:	963-128

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de mesa

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	375 x 340 x 90 mm
Peso bruto:	2,550 kg
Peso neto:	2,020 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX):	320 x 300 x 60 mm
Dimensiones del plato de pesaje (AxPxX):	320 x 260 x 60 mm
Material carcasa:	Plástico
Material de plato de pesaje:	Plástico
Superficie de pesaje (AxP):	320 x 260 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION

