

KERN IFS60K0.5D



Balanza industrial con cómodo teclado numérico para facilitar la introducción de datos, resolución de contaje 75000 puntos - también con aprobación de homologación [M]



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	30 kg 60 kg
Intervalo de estabilización en condiciones de labo:	2 s
Lectura [d]:	500 mg 1000 mg
Linealidad:	2 g 4 g
Load cell connection:	4-Leiter
Peso recomendado para ajuste:	60 kg (F2)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Rango de tara:	-60 kg
Reproducibilidad:	500 mg 1000 mg
Resolución:	60 60.000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	2 h 2 h
Unidades de pesaje:	kg

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	1,650 cm
Dígitos de bajo de pantalla:	1,350 cm

Contaje

Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Laboratorio):	1 g
Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Normal):	10 g
Resolución de contaje:	60000

Funciones

Determinación de porcentaje:	si
Función de contaje:	si
Función de memoria de sumas:	si
Función Peak:	si
Pesaje con rango de tolerancia:	si

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Humedad ambiental mínima:	0 %
Temperatura ambiental mínima:	0 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

Suministro energético

Acumulador:	Rchrg. battery optional (factory)
Fuente de alimentación:	Adaptador de red
Fuente de alimentación/adaptador incluido:	CH EURO UK US
Tensión de entrada:	100-240V50/60Hz 190mA
Tiempo de carga:	12 h
Tiempo de funcionamiento:	18 h
Tiempo de funcionamiento:	8 h

Servicio

Alineación en el lugar de instalación:	961-249
Certificado DAkkS:	963-129

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza industriale

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	795 x 460 x 220 mm
Peso bruto:	11,973 kg
Peso neto:	9,930 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Altura del soporte:	60 cm
Dimensiones del aparato indicador (AxPxX):	260 x 150 x 65 mm
Dimensiones del plato de pesaje (AxPxX):	400 x 300 x 120 mm
Dimensiones totales (AxPxX):	400 x 300 x 120 mm
Longitud del cable del aparato indicador:	3 m
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Nivel de burbuja:	si
Pies de tornillos girante:	si
Soporte mural:	si
Superficie de pesaje (AxP):	400 x 300 mm


KERN IFS60K0.5D



Balanza industrial con cómodo teclado numérico para facilitar la introducción de datos, resolución de contaje 75000 puntos - también con aprobación de homologación [M]

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

