



## Sistema de medición

Load cell connection:	6-wire
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Resolución (no verificable):	10000

## Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	7,620 mm
------------------------------	----------

## Condiciones ambiente

Temperatura máxima de uso:	40 °C
Temperatura mínima de uso:	-10 °C

## Servicio

Alineación en el lugar de instalación:	auf Anfrage   on request
--	--------------------------

## Categoría

Categoría:	Indicadores
------------	-------------

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	260 x 155 x 140 mm
Peso bruto:	413 g
Peso neto:	149 g
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

## Diseno

Dimensiones del aparato indicador (AxPxA):	120 x 101 x 23 mm
--	-------------------