

KERN HFD1T-4IP

Robusta balanza de gr a de alta resoluci3n y hasta 12 toneladas



Lectura [d]:	100 g 200 g 500 g
Linealidad:	200 g 400 g 1000 g
Peso recomendado para ajuste:	1000 kg (M1)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Precisi3n (del [Max]):	0,200 %
Rango de tara:	1,500 t
Reproducibilidad:	100 g 2000 g 500 g
Resoluci3n:	3 3.000 3.000
Sistema de pesaje:	Bandas extensom3tricas
Tiempo de calentamiento:	10 min 10 min 10 min
Unidades de pesaje:	kg

Indicaci3n

D3gitos de alto de pantalla:	3 cm
------------------------------	------

Funciones

Funci3n standby:	si
------------------	----

Condiciones ambiente

Humedad ambiental m�xima:	95 %
Humedad ambiental m�nima:	10 %
Temperatura ambiental m�nima:	-10 �C
Temperatura m�xima de uso:	40 �C

Suministro energ3tico

Fuente de alimentaci3n:	Adaptador de red
Fuente de alimentaci3n/adaptador incluido:	CH EURO UK
Pila:	1x12V Type 23A
Tensi3n de entrada:	110 V - 240 V AC
Tiempo de carga:	12 h
Tiempo de funcionamiento:	70 h
Tiempo de funcionamiento:	30 h

Servicio

Alineaci3n en el lugar de instalaci3n:	961-250
Certificado DAkkS:	963-130H

Categor a

Product Group:	Balanza de gr�a
----------------	-----------------

Embalaje & expedici3n

Dimensiones embalaje (AxPxA):	720 x 270 x 270 mm
n/a:	3481
Peso bruto:	10 kg
Peso neto:	8,500 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de env�o:	Servicio de paqueter�a

Sistema de medici3n

Campo de pesaje [Max]:	300 kg 600 kg 1500 kg
Intervalo de estabilizaci3n en condiciones de labo:	2 s

KERN HFD1T-4IP



Robusta balanza de grãa de alta resoluci3n y hasta 12 toneladas

Diseño

Dimensiones del aparato indicador (AxPxA): 190 x 130 x 150 mm

Dimensiones totales (AxPxA): 190 x 130 x 430 mm

Material carcasa: Aluminium fundido

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

