

# KERN CR 130-3P1

Células de carga de acero inoxidable

**KERN**<sup>®</sup>



## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	130 kg
Clase OIML:	C3
Combined Error:	0,023 %
Load cell connection:	4-wire
Resolution Load cell â Verifiable:	3000 e
Valor característico nominal:	1
Y value:	10000

## Condiciones ambiente

Temperatura ambiental mínima:	-50 °C
Temperatura máxima de uso:	70 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C
Temperatura mínima de uso:	-10 °C

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	220 x 180 x 60 mm
Peso bruto:	598 g
Peso neto:	383 g
Plazo de entrega:	96 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

## Diseno

Longitud del cable:	3 m
---------------------	-----

## Piktogramme

STANDARD

