

KERN CR 60-3P1

Células de carga de acero inoxidable



Sistema de medición

| | |
|------------------------------------|---------|
| Campo de pesaje [Max]: | 60 kg |
| Clase OIML: | C3 |
| Combined Error: | 0,023 % |
| Load cell connection: | 4-wire |
| Resolution Load cell â Verifiable: | 3000 e |
| Valor característico nominal: | 1 |
| Y value: | 10000 |

Condiciones ambiente

| | |
|-------------------------------|--------|
| Temperatura ambiental mínima: | -50 °C |
| Temperatura máxima de uso: | 70 °C |
| Temperatura máxima de uso: | 40 °C |
| Temperatura mínima de uso: | -10 °C |

Embalaje & expedición

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Dimensiones embalaje (AxPxX): | 220 x 180 x 60 mm |
| Peso bruto: | 598 g |
| Peso neto: | 383 g |
| Plazo de entrega: | 96 h |
| Tipo de envío: | Servicio de paquetería |

Diseno

| | |
|---------------------|-----|
| Longitud del cable: | 3 m |
|---------------------|-----|

Piktogramme

STANDARD

