

# KERN 366-78

Pesas individuales, Clase OIML M3, 20 kg, Bloque Eco, hierro fundido lacado

**KERN**

## Categoría

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Marca                 | KERN            |
| Categoría de producto | Peso individual |
| Grupo de producto     | OIML M3         |
| Familia de productos  | 366             |

## Sistema de medición

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Peso de control - volumen (cm <sup>3</sup> )                  | 2816,9014 |
| Posibilidad de evaluación de la conformidad                   | ✓         |
| Peso de control - Densidad incertidumbre (kg/m <sup>3</sup> ) | 600       |
| Peso de control - incertidumbre de volumen (cm <sup>3</sup> ) | 238,048   |
| Peso de control OIML clase                                    | M3        |
| Peso de control - valor nominal                               | 20 kg     |
| Tolerancia admisible según la OIML (+/-)                      | 10 g      |
| Peso de control - Densidad (kg/m <sup>3</sup> )               | 7100      |
| OIML-conforme                                                 | ✓         |
| Peso de control - Densidad [Min] (OIML)                       | 1500      |

## Diseño

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Forma constructiva pesa  | Bloque Eco                  |
| Dimensiones peso (A×P×A) | 230×115×139 mm              |
| Material                 | hierro fundido lacado       |
| Tipo de ajuste           | Cámara de ajuste - Precinto |

## Servicios

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Número de artículo para calibración DAkkS | 962-645 |
|-------------------------------------------|---------|

## Embalaje y envío

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Plazo de entrega                 | 1 d                  |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 230×115×139 mm       |
| Método de envío                  | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox.                 | 20 kg                |
| Peso bruto aprox.                | 20 kg                |
| Peso de envío                    | 20 kg                |

## Casos opcionales

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Caso - Aluminio Número de artículo | 346-080-600 |
|------------------------------------|-------------|

## Información sobre el producto

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| GTIN/Número EAN     | 4045761241848               |
| Clasificación REACH | ninguna sustancia prohibida |

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

