

SENOA



PG 8117 BOOST S

- Sin riesgo de quemaduras. La carcasa SafeTouch elimina el peligro de quemaduras en todas las superficies
- Inicio de asado rápido: de 0 a 500°C en solo 10 minutos
- BoostZone: 500°C para marcas perfectas. Tecnología de doble calentamiento para una potencia máxima
- Base estable con bandeja de almacenamiento
- También se puede utilizar como barbacoa de mesa

Ventajas adicionales:

- Uso en interior y exterior
- Parrilla de asado de acero inoxidable de alta calidad
- La bandeja reflectora especialmente desarrollada permite una distribución óptima del calor
- Caja de alimentación con interruptor de seguridad incorporado
- Sus piezas extraíbles permiten una limpieza fácil: cortavientos, parrilla de asado, caja de alimentación y resistencia, bandeja reflectora
- Termostato con mando giratorio grande y escala clara para un manejo sencillo



500°C BOOST ZONE INDOOR & OUTDOOR XXL POWER CORD SAFE TOUCH ECO FRIENDLY



Muchas piezas extraíbles permiten una limpieza fácil.



Cable de alimentación de 2,0 m.



La carcasa SafeTouch elimina el peligro de quemaduras.



Con agua en la bandeja reflectora: para una limpieza fácil, contra humo y olores.



BoostZone: Tecnología de doble calentamiento para una potencia máxima.



Resistencia individual: temperaturas hasta 320°C



Prácticas asas de transporte para un traslado seguro.

Para los aficionados a la tecnología:

- Potencia: máx. 3.000 W
- Color: negro / plateado
- Dimensiones de la parrilla: 41,5 x 24 cm (aprox. 996 cm²)
- Cable de alimentación: 2,00 m
- Microinterruptor de seguridad, el elemento de calentamiento se apaga automáticamente cuando se retira
- Iluminación LED de estado (Paso 1 = naranja, BoostZone = rojo)
- Temperatura del grill: hasta 500 ° C
- Dimensiones del producto sin la base: ancho 62cm, alto 25cm, fondo 42cm
- Altura de trabajo: aprox. 85cm

Datos de logística:

Peso: 7,0 kg, peso bruto (incl. embalaje) 8,7 kg
Dimensiones del embalaje: 79,5 x 28,9 x 44,6 cm
Embalaje de 1 unidad
EAN 4008146034572