

KERN 347-045



Pesas individuales, Clase OIML M1, 10 g, Peso de ranura (Tipo A), acero inoxidable finamente torneado



Categoría	
Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M1
Familia de productos	347

Sistema de medición	
Peso de control - volumen (cm ³)	1,1905
Peso de control - Densidad incertidumbre (kg/m ³)	100
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	0,0241
Peso de control OIML clase	M1
Peso de control - valor nominal	10 g
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	2 mg
Peso de control - Densidad (kg/m ³)	8000
OIML-conforme	✓
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	2600

Diseño	
Forma constructiva pesa	Peso de ranura (Tipo A)
Dimensiones (Ø×A)	22×5 mm
Material	acero inoxidable finamente torneado
Tipo de ajuste	Pulido

Servicios	
Número de artículo para calibración DAkkS	962-634

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	22×22×5 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg

Casos opcionales

Caso - Plástico Número de artículo	347-050-400
------------------------------------	-------------

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761256286
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

