

# KERN 347-116

**KERN**

Pesas individuales, Clase OIML M1, 1 kg, Peso del gancho, acero inoxidable finamente torneado



## Categoría

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Marca                 | KERN            |
| Categoría de producto | Peso individual |
| Grupo de producto     | OIML M1         |
| Familia de productos  | 347             |

## Sistema de medición

|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| Peso de control - volumen (cm <sup>3</sup> )                  | 119,0476 |
| Peso de control - Densidad incertidumbre (kg/m <sup>3</sup> ) | 100      |
| Peso de control - incertidumbre de volumen (cm <sup>3</sup> ) | 2,4093   |
| Peso de control OIML clase                                    | M1       |
| Peso de control - valor nominal                               | 1 kg     |
| Tolerancia admisible según la OIML (+/-)                      | 50 mg    |
| Peso de control - Densidad (kg/m <sup>3</sup> )               | 8000     |
| OIML-conforme                                                 | ✓        |
| Peso de control - Densidad [Min] (OIML)                       | 2600     |

## Diseño

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Forma constructiva pesa | Peso del gancho                     |
| Dimensiones (Ø×A)       | 48×123 mm                           |
| Material                | acero inoxidable finamente torneado |
| Tipo de ajuste          | Cámara de ajuste - atornillado      |

## Servicios

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Número de artículo para calibración DAkkS | 962-641 |
|-------------------------------------------|---------|

## Embalaje y envío

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Plazo de entrega                 | 1 d                  |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 48×48×123 mm         |
| Método de envío                  | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox.                 | 1,00 kg              |
| Peso bruto aprox.                | 1,00 kg              |
| Peso de envío                    | 1 kg                 |

## Casos opcionales

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Caso - Plástico Número de artículo | 347-120-400 |
|------------------------------------|-------------|

## Información sobre el producto

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| GTIN/Número EAN     | 4045761256248               |
| Clasificación REACH | ninguna sustancia prohibida |

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

