



Categoría	
Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML E2
Familia de productos	318

Sistema de medición	
Peso de control - volumen (cm ³)	0,025
Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - Densidad incertidumbre (kg/m ³)	160
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	0,0005
Peso de control OIML clase	E2
Peso de control - valor nominal	200 mg
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	0,02 mg
Peso de control - Densidad (kg/m ³)	8000
OIML-conforme	✓

Diseño	
Forma constructiva pesa	Cableado
Dimensiones peso (A×P×A)	10×10×4 mm
Material	acero inoxidable pulido
Tipo de ajuste	Limar

Servicios	
Número de artículo para calibración DAkkS	962-358

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	10×10×4 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg

Casos opcionales

Caso - Plástico Número de artículo	347-009-400
Caso - Aluminio Número de artículo	317-009-600
Maletín - Número de artículo de madera	338-090-200

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761478565
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

