KERN **KFS-TM**

Indicador profesional con tres pantallas, opcionalmente con homologación



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Componente
Grupo de producto	Indicador
Familia de productos	KFS-TM

Sistema de medición

Número de campos de pesaje	2
Tipo de construcción Posibilidades de ajuste	Rango único Rango múltiple Escalado múltiple
Resolución del terminal (no calibrable)	60.000
Resolución del terminal (calibrable)	3.000
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Linealización en puntos	4
Unidades (si la unidad es evaluada de conformidad)	kg
Unidades de medición	kg
Célula de carga - Resistencia de la célula de carga [Mín] (Ohm)	87
Célula de carga - Resistencia de la célula de carga [Máx] (Ohm)	1200

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla tipo	LCD con retroiluminación
Pantalla retroiluminación	sí
Pantalla secciones	6
Pantalla altura de dígitos - dígito más pequeño	13,5 mm
Pantalla altura de dígitos	16,5 mm

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	250×160×65 mm
Dimensiones indicador (A×P×A)	260×150×65 mm
Material carcasa de pantalla	plástico
Soporte mural	✓

Funciones

Función PreTare	✓
Función de memoria total	✓
Nivel de formulación/suma	Sum A
Determinación de porcentajes	no
PLU - total	100
Pesaje de tolerancia	✓
Pesaje de tolerancia - tipo de señal	acústicamente visual
Función de contaje	✓
Posible cantidad de referencia	n (cualquier número de piezas)
Función Hold	✓
Protección IP - pantalla	sin protección IP
Función de memoria	✓
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/ acumulador	3 min off
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con adaptor de red	3 min off
Función de tara	manualmente (varias veces)
Número de teclas de manejo	21

Interfaz

Interfaces	RS-232 de serie

Alimentación

Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO AUS UK US CH
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO UK US CH
Longitud del cable de la fuente de alimentación	180 cm

KERN **KFS-TM**

Indicador profesional con tres pantallas, opcionalmente con homologación

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	12 V, 500 mA
Toma de corriente para la fuente de alimentación	Conector hueco, interior plus, Ø exterior 5,5 mm, Ø interior 2,1 mm, largo 9,5 mm
Tipo de bateria / acumulador	Pb
Acumulador	6 V, 1.2 Ah
Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación	8 h
Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	18 h
Acumulador tiempo de carga	12 h
Acumulador opcional	Acumulador opcional

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	0 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C

Homologación

Marca CE	✓
Evaluación de la conformidad posible de fábrica	✓
Clase de precisión	III

Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	auf Anfrage | on request

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	325×190×225 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	1,00 kg
Peso bruto aprox.	2,0 kg
Peso de envío	2,8 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761151239
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION



FACTORY

