# KERN **YKA-22**

Fuente de alimentación de enchufe 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz, estándar EURO/US/AUS/UK/CH



## Categoría

| | |
|---|---|
| Marca | KERN |
| Categoría de producto | Balanzas |
| Grupo de producto | Fuentes de alimentación enchufables |

## Diseño

| | |
|---|---|
| Material | plásticos |

## Alimentación

| | |
|---|---|
| Tipo de fuente de alimentación | Fuente de alimentación de enchufe |
| Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro | EURO<br>UK<br>US |
| Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Fuente de alimentación extraíble | desmontable |
| Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] | 12 V, 500 mA |
| Toma de corriente para la fuente de alimentación | Conector hueco, interior plus, Ø exterior 5,5 mm, Ø interior 2,1 mm, largo 13 mm |

## Homologación

| | |
|---|---|
| Marca CE | ✓ |

## Embalaje y envío

| | |
|---|---|
| Plazo de entrega | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 84×80×65 mm |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 0,15 kg |
| Peso bruto aprox. | 0,15 kg |
| Peso de envío | 0,148 kg |

## Información sobre el producto

| | |
|---|---|
| GTIN/Número EAN | 4045761199163 |
| Clasificación REACH | ninguna sustancia prohibida |

## Pictogramas

**STANDARD**

