

Ecran RWEC99/ECR

- LCD TFT 7" (17.8 cm) 16:9
- Résolution : 480 x 234 RGB
- NTSC / PAL / AUTO
- 2 entrées VIDÉOS V1 & V2
- Commutateur V1 / V2 en façade
- V2 en commutation automatique en marche arrière
- Ecran bleu si absence de signal
- 1 entrée AUDIO
- Alimentation : 12V. (9-14 V.)
- Puissance : 7 W.
- Température de fonction. : -20°C +65°C
- Dimensions :
 - Largeur 175 mm
 - x Hauteur 125 mm
 - x Epaisseur 19 mm



Ecran

Caméra

Câblage AV
Connecteurs
étanches
Métalliques
A visser
20 m.

RÉF : EWEC99/FS

RWEC99X

Pack VIDÉO de RECUL

Caméra RWEC99/CAM

- Capteur CMOS (OV7949)
- Boîtier étanche IP 67
- Angle de vue maximal : 140°
- Vision de nuit : 18 LEDs infra-rouges
- Illumination minimale : 0 Lux/F2.0
- Microphone intégré
- NTSC 510 x 492 pixels
- PAL 628 x 582 pixels
- Fréquence horizontale : 15625 / 15743 kHz
- Fréquence verticale : 50 / 60 Hz
- Scanning : 2:1 interface
- AGC / BLC : Auto
- Balance des blancs : Auto
- Résolution : 420 lignes TV
- Sortie vidéo : 1.0Vp-P, 75 Ohm
- S/N Ratio : >48dB
- Conso. max. : 150 mA
- Alimentation : DC12V. (9-14 V.)
- Température de fonction. : -20°C +60°C

Pack VIDÉO de RECUL pour CAMPING CAR, VÉHICULES UTILITAIRES, CAMIONS

Certifications CE 2004/104 (électromagnétique automobile) • ROHS 2002/95/EC (composants dangereux)

**EXISTE EN
12 V OU 24 V**



NOS RÉFÉRENCES

RWEC99X
Vidéo de recul 12 volts

RWEC99X/24
Vidéo de recul 24 volts
(convertisseur inclus)

RX-ECX2412
Convertisseur 24 V vers
12 V en option.
Pour camion 24 Volts

