

KERN HBA 100-0.

Handlicher Shore-Durometer mit Schleppzeiger

KERN[®]



Système de mesure

Lecture:	1
Plage de mesure (Max):	100
Précision (du [Max]):	3 %
Unités de mesure:	Shore A

Conditions d'environnement

Température ambiante minimale:	0 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Catégorie

Catégorie:	Appareils de mesure la dureté
------------	-------------------------------

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	180 x 120 x 50 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	460 g
Poids net:	150 g
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions totales (LxPxH):	115 x 60 x 25 mm
Matériel carter:	métal