

KERN CH50K100

Praktisch, preiswert und stets griffbereit

KERN®



Fonctions

| | |
|---|-----|
| Fonction Data Hold: | oui |
| Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux): | oui |

Conditions d'environnement

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Humidité de l'air maximale: | 80 % |
| Température ambiante minimale: | 10 °C |
| Température d'utilisation maximale: | 30 °C |

Alimentation en énergie

| | |
|-------------------|------|
| Durée de service: | 20 h |
|-------------------|------|

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificat DAkkS: 963-128H

Catégorie

| | |
|----------------|-------------|
| Catégorie: | Balances |
| Product Group: | Dynamomètre |

Emballage & expédition

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions emballage (LxPxH): | 225 x 150 x 70 mm |
| Livraison: | 24 h |
| Poids brut: | 546 g |
| Poids net: | 316 g |
| Type de l'envoi: | Service d'expédition de colis |

Construction

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Dimensions boîtier (LxPxH): | 90 x 30 x 176,5 mm |
| Dimensions totales (LxPxH): | 90 x 30 x 270 mm |
| Matériel carter: | Plastique |

Système de mesure

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Durée de préchauffage: | 10 min |
| Lecture [d]: | 100 g |
| Linéarité: | 200 g |
| Poids de réglage recommandé: | 20 kg (M3) |
| Portée [Max]: | 50 kg |
| Précision (du [Max]): | 0,005 |
| Reproductibilité: | 100 g |
| Résolution: | 500 |
| Système de pesage: | Jauge de contrainte |
| Temps de stabilisation: | 2 s |
| Unités de mesure: | kg lb N |

Affichage

| | |
|------------------------------|----------|
| Hauteur de chiffres d'écran: | 1,100 cm |
|------------------------------|----------|