

KERN EMB5.2K5

Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen



Alimentation en énergie

Accu:	Rchg. battery optional
Durée de fonction:	50 h
Durée de service:	400 h

n/a: Bloc d'alimentation externe

Alimentation en énergie

Temps de charge:	10 h
------------------	------

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificat DAkkS: 963-128

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance scolaire

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	205 x 264 x 67 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	705 g
Poids net:	515 g
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	170 x 240 x 39 mm
Matériel carter:	Plastique
Matériel de plateau:	Plastique
Surface de pesée (d):	150

Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min
Lecture [d]:	5 g
Linéarité:	10 g
Poids de réglage recommandé:	5 kg (M1)
Portée [Max]:	5,200 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	5 g
Résolution:	1040
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	2,500 s
Unités de mesure:	dwt g oz ozt

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran: 1,600 cm

Fonctions

Pesage sous la balance: Crochet

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	0 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C