

# KERN EMB 1200-1

Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen



## Alimentation en énergie

Accu: Rchg. battery optional

Durée de fonction: 50 h

Durée de service: 40 h

n/a: Bloc d'alimentation externe

## Alimentation en énergie

Temps de charge: 10 h

## Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificat DAkkS: 963-127

## Catégorie

Catégorie: Balances

Product Group: Balance scolaire

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH): 204 x 267 x 70 mm

Livraison: 24 h

Poids brut: 710 g

Poids net: 520 g

Type de l'envoi: Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions boîtier (LxPxH): 170 x 240 x 39 mm

Matériel carter: Plastique

Matériel de plateau: Plastique

Surface de pesée (d): 150

## Système de mesure

Durée de préchauffage: 30 min

Lecture [d]: 100 mg

Linéarité: 300 mg

Poids de réglage recommandé: 1 kg (M1)

Portée [Max]: 1,200 kg

Possibilités de réglage: Ajustage avec poids externe

Reproductibilité: 100 mg

Résolution: 12000

Système de pesage: Jauge de contrainte

Temps de stabilisation: 3 s

Unités de mesure: dwt g oz ozt

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran: 1,600 cm

## Fonctions

Pesage sous la balance: Crochet

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale: 80 %

Température ambiante minimale: 5 °C

Température d'utilisation maximale: 35 °C