

KERN HCN100K200IP

Die Handliche für erhöhte Lasten



Fonctions

Fonction Data Hold: oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale: 80 %

Température ambiante minimale: 5 °C

Température d'utilisation maximale: 35 °C

Alimentation en énergie

Durée de service: 200 h

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-249

Certificat DAkkS: 963-129H

Catégorie

Catégorie: Balances

Product Group: Dynamomètre

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH): 150 x 220 x 73 mm

Livraison: 24 h

Poids brut: 1,100 kg

Poids net: 800 g

Type de l'envoi: Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions boîtier (LxPxH): 95 x 180 x 50 mm

Matériel carter: inox

Système de mesure

Durée de préchauffage: 10 min

Lecture [d]: 200 g

Linéarité: 400 g

Poids de réglage recommandé: 50 kg (M3)

Portée [Max]: 100 kg

Possibilités de réglage: Ajustage avec poids externe

Précision (du [Max]): 0,005

Reproductibilité: 200 g

Résolution: 500

Système de pesage: Jauge de contrainte

Temps de stabilisation: 2 s

Unités de mesure: kg lb N

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran: 1,200 cm