

# KERN HCN200K500IP

Die Handliche für erhöhte Lasten

# KERN®



## Fonctions

Fonction Data Hold: oui

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale: 80 %

Température ambiante minimale: 5 °C

Température d'utilisation maximale: 35 °C

## Alimentation en énergie

Durée de service: 200 h

## Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-249

Certificat DAkkS: 963-129H

## Catégorie

Catégorie: Balances

Product Group: Dynamomètre

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH): 150 x 220 x 73 mm

Livraison: 24 h

Poids brut: 1,100 kg

Poids net: 800 g

Type de l'envoi: Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions boîtier (LxPxH): 95 x 180 x 50 mm

Matériel carter: inox

## Système de mesure

Durée de préchauffage: 10 min

Lecture [d]: 500 g

Linéarité: 1 kg

Poids de réglage recommandé: 100 kg (M3)

Portée [Max]: 200 kg

Possibilités de réglage: Ajustage avec poids externe

Précision (du [Max]): 0,005

Reproductibilité: 500 g

Résolution: 400

Système de pesage: Jauge de contrainte

Temps de stabilisation: 2 s

Unités de mesure: kg lb N

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran: 1,200 cm