

KERN FCE6K2N

Einsteiger-Tischwaage à mobil, handlich, leicht



Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min
Lecture [d]:	2 g
Linéarité:	4 g
Poids de réglage recommandé:	6 kg (M2)
Portée [Max]:	6 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	2 g
Résolution:	3000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	3 s
Unités de mesure:	g

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	2,500 cm
------------------------------	----------

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	5 °C
Température d'utilisation maximale:	35 °C

Alimentation en énergie

Accu:	Rchrg. battery optional
Durée de fonction:	20 h
Durée de service:	12 h
n/a:	CHEURO

n/a:	Bloc d'alimentation externe
------	-----------------------------

Alimentation en énergie

Temps de charge:	10 h
Tension d'entrée:	220 V - 240 V AC 50 Hz

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificat DAkkS: 963-128

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance de table

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	330 x 400 x 190 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	2,731 kg
Poids net:	2,188 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	270 x 345 x 106 mm
Dimensions plateau (LxPxH):	252 x 228 x 12,5 mm
Matériel carter:	Plastique
Matériel de plateau:	Plastique
Surface de pesée (LxP):	252 x 228 mm